

제어판
DADG-FM-VDE1G14
제품 번호: 8131548

FESTO



데이터 시트

특징	값
표준 기반	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
설치 위치	임의 방향
작동 압력	0.2 MPa...0.8 MPa 2 bar...8 bar
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
주변 온도	-20 °C...80 °C
최대 조임 토크	23 Nm
제품 무게	274.5 g
고정 방식	엔드 캡에서 나사를 통한 직접 고정
공압 연결부	G1/4
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
씰 소재	NBR 고합금 스테인리스강
하우징 소재	양극 처리 알루미늄
나사 소재	황동, 니켈 도금