

리미트 스위치 박스 SRBI-C2-N-1-P-M12

제품 번호: 8140399

FESTO



데이터 시트

특징	값
디자인 타입	각형
표준 기반	EN 60947-5-2 VDI/VDE 3845
인증	RCM 마크 c UL us - Recognized(OL)
CE 마크(적합성 선언 참조)	EU EMC 지침에 따름 EU RoHS 지침에 따름
UKCA 마크(적합성 선언 참조)	영국 규정 EMC에 따라 영국 RoHS 규정에 따라
KC 마크	KC-EMC
인증서 발급 기관	UL E232949
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
측정 원리	유도식
주변 온도	-25 °C...70 °C
스위칭 출력	PNP
스위칭 부재의 기능	상개 접점
최대 스위칭 주파수	1000 Hz
최대 DC 출력 전류	200 mA
전압 강하	2.5 V
잔류 전류	0 mA...0.5 mA
단락 강도	클러킹
작동 전압 범위 DC	10 V...30 V
무부하 전류	22.5 mA
역극 보호	모든 전기 연결부에 해당
전기 연결부, 입력부	플러그 커넥터 M12x1 4핀
설치 위치	입의 방향
제품 무게	48 g
하우징 소재	PBT
나사 소재	고합금 스테인리스강
작동 준비 상태 표시	LED 녹색
스위칭 상태 디스플레이	황색 LED

특징	값
상태 표시	LED 황색 = 밸브 스위칭 상태 녹색 LED = 작동 전압 표시기
보관 온도	-40 °C...85 °C
보호 등급	IP67
내충격성	FN 942017-5 및 EN 60068-2-27에 따라 심각도 2로 충격 검사
내진동성	FN 942017-4 및 EN 60068-2-6에 의거하여 심각도 2로 운송 적용 검사
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
오염도	3