


매니폴드 블록
VABS-S7-RB-B-G14-VDE2-R12
제품 번호: 8141067

FESTO



데이터 시트

특징	값
설치 위치	임의 방향
제어 공기 공급	외부 내부
작동 압력	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
작동 매체	ISO 8573-1:2010[:::]에 따른 압축공기
내식성 등급 CRC	4 - 상당히 강한 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
보호 등급	IP65 조립 상태
제품 무게	750 g
고정 방식	관통 구멍 포함
제어 공기 연결부 12	G1/4
공압 연결부 1	G1/4
공압 연결부 2	VDI/VDE 3847 (NAMUR)
공압 연결부 3	G1/4
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
연결판 소재	알루미늄 피막처리됨
씰 소재	NBR