

**공압 밸브**  
**VOGI-F100FS-T32H-M-F90**  
 제품 번호: 8141660

**FESTO**



**데이터 시트**

특징	값
디자인	서브 베이스 밸브 일차 제어식 피스톤 포핏 밸브
작동 방식	공압식 복동
밀폐 원리	부드러움
설치 위치	입의 방향
고정 방식	액세서리 포함
밸브 기능	4/2 단안정 Fail Safe
작동 압력	0.33 MPa...0.8 MPa 3.3 bar...8 bar 47.85 psi...116 psi
리셋 종류	기계식 스프링
공압 연결부	서브 베이스 디자인, Airing
공압 연결부 1	G1/2
작동 매체	ISO 8573-1:2010 [7:7:-]에 부합하는 압축공기 불활성 가스
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능하지 않음
매체 온도	-20 °C...80 °C
주변 온도	-20 °C...80 °C
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)	1093 l/min
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
하우징 소재	단조 알루미늄 합금, 연질 양극산화피막(20 µm)
커버 소재	단조 알루미늄 합금, 연질 양극산화피막(20 µm)
씰 소재	EPDM NBR
나사 소재	고합금 스테인리스강
스프링 소재	스프링강
제품 무게	880 g
방폭	구역 1(ATEX) 구역 2(ATEX) 구역 21(ATEX) 구역 22(ATEX)

특징	값
내식성 등급 CRC	3 - 강한 부식 부하