


기어 유닛
EMGA-80-P-G20-SAS-100
제품 번호: 8141752

FESTO



데이터 시트

특징	값
기어 플랜지 크기	80 mm
모터 플랜지 사이즈	100 mm
비틀림 백래시	0.15 deg
기어 종류	유성 기어
기어비	20:1
최대 구동 속도	7000 1/min
기어 작동 온도	-25 °C...90 °C
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
보호 등급	IP54
연속 출력 토크	120 Nm
기어 유닛 관성 질량 모멘트	0.406 kgcm ²
최대 구동 출력 토크	192 Nm
최대 효율	96 %
비틀림 강성	10.4 Nm/arcmin
제품 무게	2800 g
인터페이스 기어 출력	80G
인터페이스 기어 드라이브	100A
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수