


기어 유닛
EMGA-60-P-G12-SST-57
제품 번호: 8141765

FESTO



데이터 시트

특징	값
기어 플랜지 크기	60 mm
모터 플랜지 사이즈	57 mm
비틀림 백래시	0.17 deg
기어 종류	유성 기어
기어비	12:1
최대 구동 속도	13000 1/min
기어 작동 온도	-25 °C...90 °C
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
보호 등급	IP54
연속 출력 토크	44 Nm
기어 유닛 관성 질량 모멘트	0.118 kgcm ²
최대 구동 출력 토크	70 Nm
최대 효율	96 %
비틀림 강성	2.8 Nm/arcmin
제품 무게	1100 g
인터페이스 기어 출력	60G
인터페이스 기어 드라이브	57A
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수