

블랭킹 플러그
B-1/8-F1A
 제품 번호: 8142289

FESTO



데이터 시트

특징	값
팩 크기	10
표준을 준수합니다	DIN 908
버전	구리, 아연 또는 니켈이 주성분인 금속은 사용에서 제외됩니다. 강철의 니켈, 니켈 도금된 표면, 회로판, 케이블, 전기 커넥터 및 코일은 예외입니다.
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
리튬 이온 배터리 생산에 적합	제품은 배터리 생산에 사용되는 Festo의 내부 제품 정의에 해당:구리, 아연 또는 니켈의 함량이 중량의 1%를 초과하는 금속은 사용에서 제외됩니다.니켈 첨가강, 니켈 도금된 표면, 회로판, 케이블, 전기 커넥터 및 코일은 예외
클린룸 등급	ISO 14644-1에 따른 등급 6
공칭 조임 토크	5 Nm
공칭 조임 토크 공차	-20 %
제품 무게	7 g
고정 방식	육각 소켓 SW5
공압 연결부 1	수나사 G1/8
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
블랭킹 플러그 소재	니켈 도금 스틸
O 링 소재	PA TPE-U(PUR)