

**블랭킹 플러그**  
**B-1/4-F1A**  
제품 번호: 8142290

**FESTO**



**데이터 시트**

| 특징               | 값                                                                                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 팩 크기             | 10                                                                                                                              |
| 표준을 준수합니다        | DIN 908                                                                                                                         |
| 버전               | 구리, 아연 또는 니켈이 주성분인 금속은 사용에서 제외됩니다. 강철의 니켈, 니켈 도금된 표면, 회로판, 케이블, 전기 커넥터 및 코일은 예외입니다.                                             |
| LABS 적합성         | VDMA24364-B2-L                                                                                                                  |
| 리튬 이온 배터리 생산에 적합 | 제품은 배터리 생산에 사용되는 Festo의 내부 제품 정의에 해당:구리, 아연 또는 니켈의 함량이 중량의 1%를 초과하는 금속은 사용에서 제외됩니다.니켈 첨가강, 니켈 도금된 표면, 회로판, 케이블, 전기 커넥터 및 코일은 예외 |
| 클린룸 등급           | ISO 14644-1에 따른 등급 6                                                                                                            |
| 공칭 조임 토크         | 8.5 Nm                                                                                                                          |
| 공칭 조임 토크 공차      | -20 %                                                                                                                           |
| 제품 무게            | 15 g                                                                                                                            |
| 고정 방식            | 육각 소켓 SW6                                                                                                                       |
| 공압 연결부 1         | 수나사 G1/4                                                                                                                        |
| 소재 관련 참고 사항      | RoHS 준수                                                                                                                         |
| 블랭킹 플러그 소재       | 니켈 도금 스틸                                                                                                                        |
| O 링 소재           | PA<br>TPE-U(PUR)                                                                                                                |