

리듀싱 니플
NPFC-RS-G18-M5-MF
 제품 번호: 8142593

FESTO



데이터 시트

특징	값
나사산 피팅 소재	황동, 니켈 도금
팩 크기	10
작동 압력	-0.95 bar...10 bar
작동 매체	ISO 8573-1:2010[:::]에 따른 압축공기
내식성 등급 CRC	1 - 낮은 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
주변 온도	-10 °C...60 °C
공압 연결부 1의 공칭 조임 토크	10.55 Nm
공칭 조임 토크 공차	± 20 %
제품 무게	8.32 g
공압 연결부 1	G1/8
공압 연결부 2	M5
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
씰 소재	PVC