

# 그리퍼 조 고정 장치 EHAA-G1-B18-16-GGA1

제품 번호: 8146633

FESTO



## 데이터 시트

특징	값
사이즈	16
설치 위치	임의 방향
디자인	수평 그리퍼 고정
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
보관 온도	-20 °C...70 °C
상대 습도	0 - 100 %
주변 온도	0 °C...40 °C
제품 무게	100 g
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
나사 소재	고합금강 고합금 스테인리스강
앵글 소재	고합금 스테인리스강
센터링 요소 소재	고합금강