

전원 장치
CACN-3A-1-5-G2
제품 번호: 8149580

FESTO



데이터 시트

특징	값
폭	35 mm
높이	130 mm
길이	115 mm
설치 위치	자유로운 환류
일차 공급	단상
입력 전류	1.1 - 2.2 A
DC 공칭 출력 전압	24 V
공칭 출력 전류	5 A
AC 입력 전압 범위	100 V...240 V
정전 버퍼링	100 ms
주전원 주파수	45 Hz...65 Hz
인증	c UL us - Listed(OL)
CE 마크(적합성 선언 참조)	EU EMC 지침에 따름 EU 저전압 지침에 따름
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
보관 온도	-40 °C...85 °C
상대 습도	95 %
보호 등급	IP20
주변 온도	-25 °C...70 °C
제품 무게	450 g
고정 방식	DIN 레일 포함
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수