

# 케이블 커넥터 NETC-M20-PBK-T26-EX4-E

제품 번호: 8151588

FESTO



## 데이터 시트

| 특징               | 값                                    |
|------------------|--------------------------------------|
| 주변 온도            | -40 °C...75 °C                       |
| 보호 등급            | IP66<br>IP68                         |
| 보호 등급 관련 참고 사항   | IP68, 5bar에서 30분 동안                  |
| ATEX 카테고리 가스     | II 2G                                |
| ATEX 카테고리 먼지     | II 2D                                |
| 방폭 등급 가스         | Ex eb IIC Gb                         |
| 방폭 등급 먼지         | Ex tb IIIC Db                        |
| Ex 주변 온도         | -40°C ≤ Ta ≤ +75°C                   |
| EU 이외 지역에서 방폭 인증 | EPL Db (IEC-EX)<br>EPL Gb(IEC-EX)    |
| CE 마크(적합성 선언 참조) | EU 방폭 지침(ATEX)에 따름<br>EU RoHS 지침에 따름 |
| 사이즈              | M20x1.5                              |
| 케이블 직경           | 4 mm...13 mm                         |
| 색상               | 검정색                                  |
| 케이블 커넥터 소재       | PA                                   |
| 씰 소재             | EPDM                                 |
| 제품 무게            | 13 g                                 |
| 팩 크기             | 1                                    |
| LABS 적합성         | VDMA24364-영역 III                     |
| 소재 관련 참고 사항      | RoHS 준수                              |