


플러그 스크루
NETC-P-M20-PBK-T26-EX4-E
 제품 번호: 8151589

FESTO



데이터 시트

특징	값
주변 온도	-40 °C...75 °C
보호 등급	IP66 IP68
보호 등급 관련 참고 사항	IP68, 5bar에서 30분 동안
ATEX 카테고리 가스	II 2G
ATEX 카테고리 먼지	II 2D
방폭 등급 가스	Ex eb IIC Gb
방폭 등급 먼지	Ex tb IIIC Db
Ex 주변 온도	-40°C ≤ Ta ≤ +75°C
EU 이외 지역에서 방폭 인증	EPL Db (IEC-EX) EPL Gb(IEC-EX)
CE 마크(적합성 선언 참조)	EU 방폭 지침(ATEX)에 따름 EU RoHS 지침에 따름
사이즈	M20x1.5
색상	검정색
케이블 커넥터 소재	PA
씰 소재	EPDM
제품 무게	5 g
팩 크기	1
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수