

케이블 커넥터 NETC-M20-PBK-T14

제품 번호: 8151590

FESTO



데이터 시트

특징	값
주변 온도	-40 °C...100 °C
보호 등급	IP66 IP68
보호 등급 관련 참고 사항	IP68, 5bar에서 30분 동안
CE 마크(적합성 선언 참조)	EU RoHS 지침에 따름
사이즈	M20x1.5
케이블 직경	4 mm...13 mm
색상	검정색
케이블 커넥터 소재	PA
씰 소재	EPDM
제품 무게	14 g
팩 크기	1
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수