


연결 세트 DADG-AK-G8-25-50

제품 번호: 8152400

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	25
스트로크	50 mm
작동 압력	0.1 MPa...0.8 MPa 1 bar...8 bar 14.5 psi...116 psi
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
내식성 등급 CRC	1 - 낮은 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	-10 °C...60 °C
최대 조임 토크	5 Nm
조임 토크 공차	± 10 %
공압 연결부 1 최대 조임 토크	3 Nm
제품 무게	47.5 g
공압 연결부	G1/8
어댑터 소재	에폭시 수지
씰 소재	FPM
나사 소재	스틸, 코팅됨