


공압 인터페이스
VABA-S6-1-X2-3V-CB-AL
 제품 번호: 8152438

FESTO



데이터 시트

특징	값
밸브 터미널 인터페이스	타입 44, VTSA
진단	밸브 코일당 단선 밸브 단락 부족전압 밸브
밸브 위치의 최대 수	12, 복동 솔레노이드 밸브의 경우 24, 단동 밸브의 경우
LED 디스플레이	1 일괄 진단 3개의 부하 피드 밸브의 채널 상태
파라미터 설정	채널당 Failsafe 채널당 포싱 채널당 Idle Mode 모니터링 모듈
퓨즈(단락)	밸브 출력당 내부 전자식 퓨즈
작동 전압 범위 DC	21.6 V...26.4 V
정격 작동 전압에서의 자체 소비 전력	일반적으로 11mA(전자 기기의 작동 전압 공급) 타입 45 mA(밸브 부하 전원 공급)
채널당 최대 전력 공급	0.2A
모듈당 최대 전류 합	6 A
DC 정격 작동 전압	24 V
채널 - 내부 버스 전위 분리	예
내식성 등급 CRC	0 - 부식 스트레스 없음
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
보호 등급	IP65 NEMA 4
주변 온도	-5 °C...50 °C
제품 무게	1388 g
전동식 제어	필드버스
전기 연결부	3x M12x1 A 코딩 5핀 플러그 커넥터 CPX를 통해
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
커버 소재	PA
하우징 소재	알루미늄 다이 캐스트