

실링 링 OL-1

제품 번호: 8153156

FESTO



데이터 시트

특징	값
표준 기반	ISO 16030
온도 범위 전체 작동 압력	-0.095 MPa...3 MPa -0.95 bar...30 bar -13.775 psi...435 psi
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
주변 온도	-40 °C...100 °C
RT에서 수동 조임	예
공칭 조임 토크	23 Nm
공칭 조임 토크 공차	± 20 %
제품 무게	1.09 g
공압 연결부	G1
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
스토퍼 소재	알루미늄
씰 소재	HNBR