

커버 플레이트
VABB-P19-16-T
제품 번호: 8154656

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	16
그리드 치수	16 mm
밀폐 원리	부드러움
작동 압력	-0.1 MPa...0.7 MPa -1 bar...7 bar
진공 적합성	예
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
보관 온도	-20 °C...70 °C
매체 온도	5 °C...50 °C
보호 등급	IP65
주변 온도	5 °C...50 °C
공칭 조임 토크	0.75 Nm
제품 무게	14.9 g
전기 연결부	플러그인
고정 방식	관통 구멍 및 나사 포함
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
씰 소재	EPDM
하우징 소재	PA66-GF30