

전원장치
CACN-H-1-PE-EX2
제품 번호: 8155227

FESTO



데이터 시트

특징	값
치수 W x L x H	28 mm x 80 mm x 120 mm
설치 위치	H형 레일에: 수평/임의
단락 강도	예
역극 보호	예
상태 표시	LED (상태)
작동 전압 범위 DC	18 V...32 V
DC 공칭 출력 전압	54 V
공칭 출력 전류	2 A
소비 전류	24VDC에서 2.0A
전원 공급, 연결 기술	소켓 스트립, 3핀
인증	RCM 마크 c UL us - Listed(OL)
EU 이외 지역에서 방폭 인증	Class I, Div. 2 (US)
인증서 발급 기관	UL E239998
CE 마크(적합성 선언 참조)	EU EMC 지침에 따름 EU RoHS 지침에 따름
UKCA 마크(적합성 선언 참조)	영국 규정 EMC에 따라 영국 RoHS 규정에 따라
방폭	Class I, Div. 2 (US)
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
보관 온도	-30 °C...80 °C
상대 습도	5 - 85 % 미응축
보호 등급	IP20
보호 등급 관련 참고 사항	IEC 60529에 따름
주변 온도	-20 °C...55 °C
제품 무게	350 g
필드버스 인터페이스, 연결 기술	소켓
고정 방식	DIN 레일 포함
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수