

**솔레노이드 코일**  
**VACC-S13-18-K4-3U-KS4ME**  
 제품 번호: 8156761

**FESTO**



**데이터 시트**

특징	값
작동 방식	전기식
설치 위치	임의 방향
스위칭 위치 표시	아니요
듀티 사이클	100%
절연 등급	H
코일 특성값	230 V DC: 1.8 W 230 V AC: 40/65 Hz, 출력 1.8 VA
허용 전압 변동	-15 %/+10 %
EU 이외 지역에서 방폭 인증	EPL Db (KR) EPL Gb (KR)
방폭	구역 1 (KR) Zone 21 (KR)
인증서 발급 기관	21-AV4BO-0279X 22-AV4BO-0051X
방폭 등급 가스	Ex e mb IIC T4, T5, T6
방폭 등급 먼지	Ex tD A21 IP65 T85/T95/T130°C
Ex 주변 온도	T4, T130°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T5, T95°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T6, T85°C: -30°C ≤ Ta ≤ +50°C
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
보호 등급	IP65
제품 무게	330 g
전기 연결부	단자함, 케이블 엔트리 나사 M20x1.5
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수