


가이드 유닛 EAGF-P2-KF-32-150

제품 번호: 8158027

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	32
스트로크	150 mm
리버싱 백래시	0 µm
설치 위치	임의 방향
가이드	재순환 볼 베어링 가이드
디자인	가이드
최대 가속도	25 m/s ²
최대 속도	1 m/s
내식성 등급 CRC	0 - 부식 스트레스 없음
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
보호 등급	IP40
주변 온도	0 °C...60 °C
최대 힘 Fy	160 N
최대 힘 Fy, 정적	355 N
최대 힘 Fz	160 N
최대 힘 Fz, 정적	355 N
최대 토크 Mx	6 Nm
최대 토크 Mx, 정적	13 Nm
최대 토크 My	4 Nm
최대 토크 My, 정적	9 Nm
최대 토크 Mz	4 Nm
최대 토크 Mz, 정적	9 Nm
변위력	1.6 N
0mm 스트로크에서 가동 질량	170 g
0mm 스트로크에서 기본 무게	613 g
10mm 스트로크당 추가 무게	7.9 g
10mm 스트로크당 추가 가동 질량	7.9 g
0mm 스트로크에서 가동 질량의 무게 중심	26 mm
10mm 스트로크당 가동 질량의 추가 무게 중심	4.3 mm
고정 방식	암나사 포함
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수

특징	값
가이드 요소 소재	열처리강 하드 크롬도금
하우징 소재	단조 알루미늄 합금 양극 처리
요크 플레이트 소재	단조 알루미늄 합금 아노다이징