

충격 흡수기 홀더
DADP-ES-G8-25
제품 번호: 8159237

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	25
설치 위치	임의 방향
디자인	스톱 레버
최대 충격 속도	0.8 m/s
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-C1-L
주변 온도	0 °C...60 °C
최대 정지력	1100 N
최대 조임 토크	8.4 Nm
조임 토크 공차	± 20 %
제품 무게	503 g
고정 방식	관통 구멍 및 센터링 슬리브 포함
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
레버 소재	가공 알루미늄 합금
나사 소재	강철, 아연 도금