


완충기, 충격 흡수기  
DYEF-G8-S-M14-Y1  
제품 번호: 8159476

FESTO



데이터 시트

| 특징              | 값                             |
|-----------------|-------------------------------|
| 사이즈             | M14                           |
| 스트로크            | 1.2 mm                        |
| 완충, 완충장치, 쿠션    | 금속 고정 스톱퍼 비포함 양측 탄성 쿠션 링/플레이트 |
| 설치 위치           | 임의 방향                         |
| 위치 인식           | 없음                            |
| 최대 충격 속도        | 0.8 m/s                       |
| 내식성 등급 CRC      | 2 - 보통의 부식 부하                 |
| LABS 적합성        | VDMA24364-B2-L                |
| 주변 온도           | 0 °C...60 °C                  |
| 쿠션 길이           | 1.2 mm                        |
| 최대 조임 토크        | 8 Nm                          |
| 스트로크당 최대 에너지 소비 | 0.45 J                        |
| 제품 무게           | 67 g                          |
| 고정 방식           | 나사 슬리브 포함                     |
| 소재 관련 참고 사항     | RoHS 준수                       |
| 씰 소재            | NBR                           |
| 하우징 소재          | 고합금강                          |