

**연결 세트**  
**DADG-AK-G8-20-125**  
제품 번호: 8159796

**FESTO**



**데이터 시트**

| 특징                | 값                                                        |
|-------------------|----------------------------------------------------------|
| 사이즈               | 20                                                       |
| 스트로크              | 125 mm                                                   |
| 작동 압력             | 0.1 MPa...0.8 MPa<br>1 bar...8 bar<br>14.5 psi...116 psi |
| 작동 매체             | ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기                          |
| 내식성 등급 CRC        | 1 - 낮은 부식 부하                                             |
| LABS 적합성          | VDMA24364-B1/B2-L                                        |
| 주변 온도             | -10 °C...60 °C                                           |
| 최대 조임 토크          | 3 Nm                                                     |
| 조임 토크 공차          | ± 10 %                                                   |
| 공압 연결부 1 최대 조임 토크 | 3 Nm                                                     |
| 제품 무게             | 54.2 g                                                   |
| 공압 연결부            | G1/8                                                     |
| 어댑터 소재            | 에폭시 수지                                                   |
| 씰 소재              | FPM                                                      |
| 나사 소재             | 스틸, 코팅됨                                                  |