

완충기, 충격 흡수기
DYEF-G8-M5-Y1F
 제품 번호: 8160235

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	M5
스트로크	2.8 mm
완충, 완충장치, 쿠션	금속 고정 스톱퍼가 포함된 탄성 쿠션 링/플레이트 양측
설치 위치	임의 방향
위치 인식	없음
최대 충격 속도	0.8 m/s
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
주변 온도	0 °C...60 °C
쿠션 길이	2.8 mm
최대 조임 토크	0.8 Nm
스트로크당 최대 에너지 소비	0.02 J
제품 무게	7.6 g
고정 방식	나사 슬리브 포함
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
씰 소재	NBR
하우징 소재	고합금강