

일회용 피펫 팁
DHAP-300-TA1FS-P960R
 제품 번호: 8160286

FESTO



데이터 시트

특징	값
용적	300 µl
팩 크기	960
디자인	Festo의 20...1000 µl 일회용 피펫 팁용 피펫 팁 홀더
패키징 유형	보관함(Rack)
필터	예
바이오버든(Bioburden)	ATP: < 2 · 10 ⁻¹² mg/µl 광우병 / TSE: 없음 DNA: < 32pg 인간 DNA DNase: ≤ 5 · 10 ⁻⁷ Kunitz units/µl 내독소: ≤ 0.001 EU/mL RNase: ≤ 5 · 10 ⁻⁹ Kunitz units/µl
멸균율	SAL 1E-6, 사전 멸균 처리됨
내식성 등급 CRC	4 - 상당히 강한 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
보관 온도	5 °C...40 °C
보관 온도 참고사항	-25... 55 °C 포장으로 단기 운반용
상대 습도	10 - 90 % 미응축
환경 조건	대기압 80... 106 kPa
주변 온도	5 °C...40 °C
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
소재 피펫 팁	PP