


# 완충기, 충격 흡수기 DYSD-Q11-25-24-Y1F-L-Y10

제품 번호: 8161534

FESTO



## 데이터 시트

| 특징              | 값              |
|-----------------|----------------|
| 사이즈             | 25             |
| 스트로크            | 24 mm          |
| 완충, 완충장치, 쿠션    | 자가 조절식         |
| 설치 위치           | 임의 방향          |
| 위치 인식           | 없음             |
| 최대 충격 속도        | 1 m/s          |
| 실온에서 복원 시간      | 0.3 s          |
| 작동 방식           | 누름식<br>단동      |
| 내식성 등급 CRC      | 2 - 보통의 부식 부하  |
| LABS 적합성        | VDMA24364-B2-L |
| 주변 온도           | 0 °C...60 °C   |
| 쿠션 길이           | 24 mm          |
| 최대 정지력          | 4000 N         |
| 스트로크당 최대 에너지 소비 | 180 J          |
| 시간당 최대 에너지 흡수   | 150000 J       |
| 최대 잔류 에너지       | 0.8 J          |
| 복원력             | 120 N          |
| 최소 삽입력          | 430 N          |
| 제품 무게           | 635 g          |
| 고정 방식           | 카운터 너트 포함      |
| 소재 관련 참고 사항     | RoHS 준수        |
| 씰 소재            | NBR            |
| 하우징 소재          | 아연 도금 강철       |
| 피스톤 로드 소재       | 고합금강           |
| 너트 소재           | 아연 도금 강철       |