


# 압력-진공 발생기 PGVA-2-P1V1-Q4-A 제품 번호: 8163214

FESTO



## 데이터 시트

| 특징                       | 값                                                |
|--------------------------|--------------------------------------------------|
| 설치 위치                    | 임의 방향                                            |
| 여과 등급                    | 0.01 µm                                          |
| 구성 지원                    | 파이썬 스크립트                                         |
| 디스플레이                    | LED                                              |
| 출력 압력 1                  | -0.062 MPa                                       |
| 출력 압력 2                  | 0.08 MPa                                         |
| 정격 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨) | 1.2 l/min                                        |
| 치수 W x L x H             | 169mm x 208mm x 55mm                             |
| 작동 전압 범위 DC              | 21.6 V...26.4 V                                  |
| 소비 전력                    | 11 W                                             |
| DC 정격 작동 전압              | 24 V                                             |
| 허용 전압 변동                 | +/- 10 %                                         |
| 전원 공급, 기능                | 부하 및 기능 접지                                       |
| 전원 공급, 연결 방식             | 소켓                                               |
| 전원 공급, 연결 기술             | 터미널 스트립                                          |
| 전원 공급, 핀/선 수             | 5                                                |
| 인증                       | RCM 마크                                           |
| CE 마크(적합성 선언 참조)         | EU EMC 지침에 따름<br>EU RoHS 지침에 따름                  |
| UKCA 마크(적합성 선언 참조)       | 영국 규정 EMC에 따라<br>영국 RoHS 규정에 따라                  |
| 내진동성                     | FN 942017-4 및 EN 60068-2-6에 의거하여 심각도 2로 운송 적용 검사 |
| 내충격성                     | FN 942017-5 및 EN 60068-2-27에 따라 심각도 2로 충격 검사     |
| 내식성 등급 CRC               | 0 - 부식 스트레스 없음                                   |
| LABS 적합성                 | VDMA24364-영역 III                                 |
| 보관 온도                    | -20 °C...70 °C                                   |
| 상대 습도                    | 0 - 85 %                                         |
| 소음 레벨                    | 55 dB(A)                                         |
| 보호 등급                    | IP20                                             |
| 주변 온도                    | 0 °C...40 °C                                     |
| 제품 무게                    | 1.8 kg                                           |
| 전동식 제어                   | 통합형 컨트롤러                                         |

| 특징          | 값           |
|-------------|-------------|
| 고정 방식       | 암나사 M4 포함   |
| 공압 연결부 1    | QS-4        |
| 공압 연결부 2    | QS-4        |
| 공압 연결부, 개수  | 2           |
| 하우징 색상      | 회색          |
| 소재 관련 참고 사항 | RoHS 준수     |
| 하우징 소재      | 알루미늄, 분말 도금 |