


축 키트 EAMM-A-X48-80P

제품 번호: 8164654

FESTO



데이터 시트

특징	값
설치 위치	임의 방향
최대 속도	6000 1/min
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
보관 온도	-25 °C...60 °C
상대 습도	0 - 95 %
보호 등급	IP40
주변 온도	-10 °C...60 °C
전달 가능 토크	17 Nm
제품 무게	821 g
액추에이터 인터페이스 코드	X48
인터페이스 코드 모터 In	80P
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수