

플라스틱 튜브
PUN-H-SF-22X4,3-SW-25
 제품 번호: 8167914

FESTO



데이터 시트

특징	값
외경	22 mm
유량 관련 굽힘 반경	110 mm
내경	13.4 mm
최소 굽힘 반경	44 mm
사용 지침	TPE-U 에테르 기반
호스 속성	케이블 베어의 호환
온도 범위 전체 작동 압력	-0.095 MPa...0.6 MPa -0.95 bar...6 bar -13.775 psi...87 psi
온도에 따른 작동 압력	-0.095 MPa...1.3 MPa -0.95 bar...13 bar -13.775 psi...188.5 psi
작동 압력 관련 참고 사항	물: 온도에 따른 작동 압력, 다이어그램 참조, 0 - 60°C에서 최대 0.7MPa
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:...:]에 따른 압축공기 물 (액체, 얼음 없음)
발화 테스트 소재	UL94 HB
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
클린룸 등급	정적으로 설치된 요소, ISO 14644-1에 따라 의미 있는 평가 불가능
식품과의 사용 적합성	소재 상세 정보 참조
주변 온도	-35 °C...80 °C
길이에 따른 제품 무게	0.302 kg/m
공압 연결부	푸시인 커넥터 외경 22 mm용
색상	검정색
쇼어강도	D 54 +/-3
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
호스 소재	TPE-U(PU)