


서보 드라이브 컨트롤러 CMXL-ST6-NE-C4-1-MP

제품 번호: 8168593

FESTO



데이터 시트

특징	값
주변 온도	10 °C...40 °C
제품 무게	155 g
보호 등급	IP00
보관 온도	-20 °C...60 °C
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
필드버스 커플링	Ethernet
디지털 논리 입력부 개수	9
디지털 논리 출력 24V DC 수	19
버스 연결부	소켓
컨트롤러 작동 모드	직접 모드 레퍼런스 런 제어 모드
프로세스 커플링	Drives with Positioning Function
작동 전압	20.4 - 30 V DC
DC 논리 전원 정격 전압	24 V
로직 전압 허용 범위	± 10 %
DC 부하 전원 공칭 전압	24 V
부하 공급 허용 범위	± 10 %
출력당 허용전류 범위	4450 mA
상태 표시	LED (상태)
Ethernet, 수	1
Ethernet, 지원되는 프로토콜	TCP/IP
USB 인터페이스	USB 2.0
저장 매체	microSD
총 축 수	6
활성화 방법	TCP/IP
지원되는 운동 시스템	3축 갠트리 X-Y-Z
보 레이트	10/100 Mbit/s
작동 전압 범위 DC	20.4 V...30 V
DC 정격 작동 전압	24 V

특징	값
프로토콜	이더넷 HTTP TCP/IP
이더넷 인터페이스	RJ 45 (부싱, 8핀)
디지털 논리 출력 특성	구성 가능 전기 절연 상태가 아님