

서비스 유닛
MS6-EM1FR-1/2-D6-E-P-M-A8-WP-F1A-B
 제품 번호: 8176532

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	6
시리즈	MS
설치 위치	수직 +/- 5°
압력 표시기	G1/8 준비됨
작동 압력	0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar 14.5 psi...145 psi
배기 표준 유량 0.6->0MPa(6->0bar, 87->0psi)	3600 l/min
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)	5300 l/min
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	에스테르 오일 적합성 명시되지 않음
내식성 등급 CRC	1 - 낮은 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
리튬 이온 배터리 생산에 적합	제품은 배터리 생산에 사용되는 Festo의 내부 제품 정의에 해당:구리, 아연 또는 니켈의 함량이 중량의 1%를 초과하는 금속은 사용에서 제외됩니다.니켈 첨가강, 니켈 도금된 표면, 회로판, 케이블, 전기 커넥터 및 코일은 예외
보관 온도	-5 °C...50 °C
매체 온도	-5 °C...50 °C
주변 온도	-5 °C...50 °C
제품 무게	1250 g
고정 방식	인라인 설치 마운팅 브라켓 포함 액세서리 포함 옵션:
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수