

**모듈 커넥터**  
**MS4-MV1-F1A**  
제품 번호: 8176695

FESTO



**데이터 시트**

| 특징               | 값   |
|------------------|---|
| 사이즈              | 4   |
| 시리즈              | MS  |
| 내식성 등급 CRC       | 2 - 보통의 부식 부하   |
| LABS 적합성         | VDMA24364-B1/B2-L   |
| 리튬 이온 배터리 생산에 적합 | 제품은 배터리 생산에 사용되는 Festo의 내부 제품 정의에 해당:구리, 아연 또는 니켈의 함량이 중량의 1%를 초과하는 금속은 사용에서 제외됩니다.니켈 첨가강, 니켈 도금된 표면, 회로판, 케이블, 전기 커넥터 및 코일은 예외 |
| 매체 온도            | -10 °C...60 °C  |
| 제품 무게            | 36 g  |
| 소재 관련 참고 사항      | RoHS 준수   |
| 씰 소재             | NBR   |
| 모듈 커넥터 소재        | POM<br>고합금강, 스테인리스  |
| 나사 소재            | 고합금 스테인리스강  |