

배기 보호장치
VABD-D3-L-GN14
 제품 번호: 8177960

FESTO



데이터 시트

특징	값
설치 위치	임의 방향
작동 압력	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
방폭	구역 1(ATEX) 구역 2(ATEX) 구역 21(ATEX) 구역 22(ATEX)
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:...]에 따른 압축공기
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
보호 등급	IP54
주변 온도	-50 °C...60 °C
제품 무게	3.8 g
고정 방식	돌려 끼움 가능 수나사 포함
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
배기 나사 소재	HP PA 12