

배기 보호장치 VABD-D3-L-GN12

제품 번호: 8177961



데이터 시트

특징	값
설치 위치	임의 방향
작동 압력	0 MPa...1.2 MPa 0 bar...12 bar
방폭	구역 1 (ATEX) 구역 2 (ATEX) 구역 21 (ATEX) 구역 22 (ATEX)
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:...]에 따른 압축공기
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
보호 등급	IP54
주변 온도	-50 °C...60 °C
제품 무게	14 g
고정 방식	돌려 끼움 가능 수나사 포함
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
배기 나사 소재	HP PA 12