


파일럿 밸브

VOFX-LT-M32C-MY-G18-SG18-3AA1

제품 번호: 8178210

FESTO



데이터 시트

특징	값
밸브 기능	3/2 닫힌 상태 단안정
작동 방식	전기식
설치 폭	22 mm
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)	50 l/min
공압식 작동 포트	G1/8
작동 전압	230V AC
작동 압력	-0.09 MPa...0.8 MPa -0.9 bar...8 bar -13.05 psi...116 psi
디자인	직접 제어식 포핏 밸브
리셋 종류	기계식 스프링
보호 등급	IP65
CE 마크(적합성 선언 참조)	EU 저전압 지침에 따름
UKCA 마크(적합성 선언 참조)	영국 전기 장비 규정에 따라
인증서 발급 기관	DNVGL-TAA000011]
공칭 폭	1.3 mm
배기 기능	스로틀 가능
밀폐 원리	부드러움
설치 위치	입의 방향
수동 작동기	고정 잠금식
구동 방식	직접
제어 공기 공급	내부
유량 방향	역방향 불가
듀티 사이클	100%
절연 등급	F
코일 특성값	230 V AC: 50Hz, 당김 출력 6.2VA, 유지 출력 3.7VA 230V AC: 60Hz, 당김 출력 4.9VA, 유지 출력 2.9VA
허용 전압 변동	+/- 10 %
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
주변 온도	-10 °C...50 °C

특징	값
제품 무게	160 g
전기 연결부	3핀 형태 B 플러그 커넥터 EN 175301-803에 따라
공압 연결부 1	G1/8
공압 연결부 2	G1/8
공압 연결부 3	M5
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
씰 소재	NBR
하우징 소재	PA
솔레노이드 코일 소재	구리