

**압력계**  
**PAGN-40-0.1M-R18-1.6-CPA**  
 제품 번호: 8178621

**FESTO**



**데이터 시트**

| 특징               | 값                                                    |
|------------------|------------------------------------------------------|
| 표시 범위            | 0 MPa...0.1 MPa                                      |
| 표준을 준수합니다        | EN 837-1                                             |
| 압력계 공칭 치수        | 40                                                   |
| 인증               | CPA                                                  |
| 디자인              | 파이프 스프링 압력계                                          |
| 고정 방식            | 인라인 설치                                               |
| 작동 매체            | 불활성 가스<br>중성 액체                                      |
| 작동/제어 매체 관련 참고사항 | 아세틸렌 없음<br>산소 없음                                     |
| 작동 압력            | 0 MPa...0.1 MPa<br>0 bar...1 bar<br>0 psi...14.5 psi |
| 변동 부하 계수         | 0.66                                                 |
| 측정 정확도 등급        | 1.6                                                  |
| 보호 등급            | IP43                                                 |
| 보관 온도            | -40 °C...70 °C                                       |
| 매체 온도            | -20 °C...60 °C                                       |
| 주변 온도            | -20 °C...60 °C                                       |
| LABS 적합성         | VDMA24364-B1/B2-L                                    |
| 소재 관련 참고 사항      | RoHS 준수                                              |
| 연결 위치            | 후면 중앙                                                |
| 공압 연결부           | R1/8                                                 |
| 매체와 접촉되는 소재      | 황동                                                   |
| 나사식 트리니언 소재      | 황동                                                   |
| 하우징 소재           | PBT                                                  |
| 견시창 소재           | PS                                                   |
| 하우징 색상           | 검정색                                                  |
| 제품 무게            | 60 g                                                 |
| 눈금               | 단일 눈금<br>MPa(외부)                                     |