


연결 라인 NEBM-L15G24-ES-1-LE24

제품 번호: 8178801

FESTO



데이터 시트

특징	값
라인 명칭	라벨 홀더 없음
제품 무게	110 g
전기 연결부 1, 기능	현장 장치 측
전기 연결부 1, 연결 방식	4x 소켓
전기 연결부 1, 케이블 출구	일자형
전기 연결부 1, 연결 기술	연결도 L15
전기 연결부 1, 핀/선 수	24
전기 연결부 1, 할당된 극/선	24
전기 연결부 2, 기능	컨트롤러 측
전기 연결부 2, 연결 방식	4x 케이블
전기 연결부 2, 연결 기술	개방형 종단부
전기 연결부 2, 핀/심 수	24
전기 연결부 2, 할당된 극/선	24
DC 정격 작동 전압	24 V
차폐	예
케이블 길이	1 m
라인 속성	케이블 배어의 호환
굽힘 반경, 고정형 케이블 배선	23.1 mm
굽힘 반경, 이동식 케이블 배선	33 mm
케이블 직경	3.3 mm...4.6 mm
케이블 구조	2 x 4 x 0.25mm ² + 2 x 8 x 0.08mm ²
도체 정격 단면적	0.08 mm ² ...0.25 mm ²
심선 종단	절연선 종단 슬리브
주변 온도	-40 °C...70 °C
이동식 케이블 배선 시 주변 온도	-5 °C...70 °C
보관 온도	-40 °C...70 °C
상대 습도	0 - 100 %
정격 사용 고도	<= 2000 m NHN
CE 마크(적합성 선언 참조)	EU RoHS 지침에 따름
UKCA 마크(적합성 선언 참조)	영국 규정 EMC에 따라
KC 마크	KC-EMC

특징	값
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
케이블 외피 소재	PUR