


필터
MS2-LF-M5-C-P-M-B
 제품 번호: 8183325

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	2
시리즈	MS
설치 위치	수직 +/- 5°
여과 등급	5 µm
응축수 배출부	수동 회전
디자인	원심분리기가 있는 소결 필터
작동 압력	0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar 14.5 psi...145 psi
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)	225 l/min
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기 불활성 가스
내식성 등급 CRC	1 - 낮은 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
클린룸 등급	ISO 14644-1에 따른 등급 7
보관 온도	-5 °C...50 °C
출구의 공기 순도 등급	ISO 8573-1:2010[6:4:4]에 따른 압축공기
매체 온도	-5 °C...50 °C
주변 온도	-5 °C...50 °C
제품 무게	45.3 g
고정 방식	프런트 패널 장착 인라인 설치 액세서리 포함 옵션:
공압 연결부 1	M5
공압 연결부 2	M5
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
씰 소재	NBR
스프링 소재	고합금강
필터 소재	PE
하우징 소재	강화 PA
다이어프램 소재	NBR
보울 소재	PC

