

피에조 밸브 **VEVP-XA-4-B-T32C-F-D22-2** 제품 번호: 8184037



데이터 시트

특징	값
그리드 치수	16 mm
밸브 기능	3방향 비례 압력 밸브 단힘
디자인	서브 베이스 밸브
밀폐 원리	부드러움
작동 방식	전기식
진공 적합성	예
유량 방향	역방향 불가
정격 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)	18 l/min
보호 등급	IP65
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
리튬 이온 배터리 생산에 적합	구리, 아연 또는 니켈 함량이 중량의 5%를 초과하는 금속은 사용에서 제외됩니다. 회로판, 케이블, 전기 커넥터 및 코일은 예외
클린룸 등급	ISO 14644-1에 따른 등급 3
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
하우징 소재	PA66-GF30 TPE-U(PU)
씰 소재	NBR
제품 무게	85.5 g
공칭 폭	4 mm
작동 압력	0.2 MPa 2 bar 29 psi
DC 정격 작동 전압	24 V
보관 온도	-20 °C...70 °C
매체 온도	5 °C...50 °C
주변 온도	5 °C...50 °C
상대 습도	5 - 85 % 미응축
기후 등급	EN 60721에 따라 3K22
공압 연결부 2	플랜지
공압 연결부 4	플랜지
공압 연결부 1	플랜지
공압 연결부 3	플랜지

특징	값
내진동성	FN 942017-4 및 EN 60068-2-6에 의거하여 심각도 2로 운송 적용 검사
내충격성	FN 942017-5 및 EN 60068-2-27에 따라 심각도 2로 충격 검사