

원터치 피팅
NPQX-D-PC15-T516-P10
 제품 번호: 8184515

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	표준
공칭 폭	6 mm
호스 삽입 깊이	15.2 mm
나사식 트러니언 씰 유형	O링
설치 위치	임의 방향
디자인 타입	일자형
팩 크기	10
디자인	Push-Pull 원리
작동 압력	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
온도 범위 전체 작동 압력	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기 불활성 가스
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
내식성 등급 CRC	3 - 강한 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	-10 °C...60 °C
제품 무게	1.9 g
고정 방식	고정 클램프 포함
공압 연결부 1	원터치 피팅15mm
공압 연결부 2	호스 외경 5/16"용
해제 링 색상	청색
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
하우징 소재	강화 PA
O 링 소재	HNBR
호스 씰 소재	HNBR
호스 클램프 세그먼트 소재	고합금 스테인리스강