

매니폴드 블록
VABS-P4-8S-M5
 제품 번호: 8186785

FESTO



데이터 시트

특징	값
설치 폭	12 mm
설치 위치	임의 방향
디자인	연결 방향 측면
밸브 위치의 최대 수	1
작동 압력	0 bar...10 bar
작동 매체	불활성 가스 공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	유효 작동 가능하지 않음 최대 입자 크기 10µm
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
보관 온도	-40 °C...80 °C
매체 온도	5 °C...50 °C
주변 온도	5 °C...50 °C
제품 무게	40 g
고정 방식	관통 구멍 포함
공압 연결부 1	M5
공압 연결부 2	M5
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
연결판 소재	단조 알루미늄 합금, 아노다이징