

연결판, 서브 베이스 VABS-K2-10S-16-G18-P

제품 번호: 8186874

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	10
공칭 폭	1.6 mm
밸브 크기	10 mm
유체 연결부	암나사 G1/8
설치 위치	임의 방향
디자인	연결 방향 측면
밸브 위치의 최대 수	1
유량 방향	역방향 불가
작동 매체	액체 매체 기체 매체
작동/제어 매체 관련 참고사항	매체에 접촉하는 소재의 내성 유의
내식성 등급 CRC	0 - 부식 스트레스 없음
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
보관 온도	-20 °C...70 °C
식품과의 사용 적합성	소재 상세 정보 참조
매체 온도	0 °C...50 °C
주변 온도	0 °C...50 °C
밸브 마운팅 최대 조임 토크	0.2 Nm
피팅 최대 조임 토크	7 Nm
최대 조임 토크	0.6 Nm
제품 무게	20 g
연결판 고정 방식	관통 구멍 포함
밸브 고정 방식	암나사 포함
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
연결판 소재	PEEK