

매니폴드 서브 베이스 VABX-A-P-BV-BH-RVBBBB

제품 번호: 8188465

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	2
그리드 치수	12.55 mm
내진동성	FN 942017-4 및 EN 60068-2-6에 의거하여 심각도 2로 운송 적용 검사
내충격성	FN 942017-5 및 EN 60068-2-27에 따라 심각도 2로 충격 검사
내장된 기능	전기 매니폴드 모듈 포함
밸브 위치의 최대 수	4
유량 방향	가역식
최대 밸브 코일 수	8
호환 가능	밸브 터미널 VTUX-A-P
진공 적합성	예
ISO 8778에 따라 표준화된 공칭 유량	690 l/min
치수 W x L x H	50.05 mm x 104.3 mm x 43.1 mm
오염도	2
인증	RCM 마크
KC 마크	KC-EMC
CE 마크(적합성 선언 참조)	EU EMC 지침에 따름 EU RoHS 지침에 따름
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
보관 온도	-20 °C...70 °C
상대 습도	5 - 95 %
보호 등급	IP65
주변 온도	-5 °C...50 °C
제품 무게	136.2 g
전동식 제어	멀티핀
연결판 고정 방식	관통 구멍 포함
고정 방식	타이 로드
공압 연결부 2	12mm 카트리리지용
공압 연결부 4	12mm 카트리리지용
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
연결판 소재	강화 PA
씰 소재	NBR

특징	값
홀더 소재	POM
클립 소재	고합금강, 스테인리스
너트 소재	고합금강, 스테인리스