

제동 저항기 CACR-LE2-6-W60-V

제품 번호: 8189339

FESTO



데이터 시트

특징	값
설치 위치	자유로운 환류 수직
380 V에서의 제동 저항기 펄스 에너지	2000 Ws
780 V에서의 제동 저항기 펄스 에너지	2000 Ws
35% 듀티 사이클 및 20°C에서의 출력	180 W
제동 저항기 정격 출력	60 W
380 V에서의 제동 저항기 정격 출력	60 W
780 V에서의 제동 저항기 정격 출력	60 W
저항값	6 Ω
인증	c UL us - Recognized(OL)
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
최대 표면 온도	250 °C
표면 온도에 대한 참고 사항	정격 출력, 50% 정격 출력 기준 정보: 165 °C
보호 등급	IP54
주변 온도	-40 °C...40 °C
제품 무게	150 g
고정 방식	관통 구멍 포함
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수