

소음기  
AMTX-P-PC12  
제품 번호: 8191740

FESTO



데이터 시트

| 특징          | 값                                    |
|-------------|--------------------------------------|
| 팩 크기        | 1                                    |
| 작동 압력       | -0.1 MPa...0.7 MPa<br>-1 bar...7 bar |
| 작동 매체       | ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기      |
| 내식성 등급 CRC  | 2 - 보통의 부식 부하                        |
| LABS 적합성    | VDMA24364-B1/B2-L                    |
| 주변 온도       | -5 °C...50 °C                        |
| 고정 방식       | 고정 클램프 포함                            |
| 제품 무게       | 0.7 g                                |
| 공압 연결부      | 원터치 피팅12mm                           |
| 소재 관련 참고 사항 | RoHS 준수                              |
| 소음기 소재      | PE                                   |