


배기 플레이트
VABF-XA-12-M1-C
제품 번호: 8191741

FESTO



데이터 시트

특징	값
팩 크기	1
호환 가능	밸브 터미널 VTUX-A-P 밸브 터미널 VTUX-A-S
파열 압력	17 bar
작동 압력	-0.1 MPa...0.7 MPa -1 bar...7 bar
진공 적합성	아니요
정격 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)	5200 l/min
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
보관 온도	-20 °C...70 °C
음압 레벨	95 dB(A)
1m 거리에서 소음 레벨	106 dB(A)
제품 무게	24.9 g
고정 방식	잠금식
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
하우징 소재	강화 PA
소음기 소재	PE