


블랭킹 플러그
NPQX-P-PC12
 제품 번호: 8191750

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	표준
설치 위치	임의 방향
팩 크기	10
작동 압력	-0.1 MPa...1 MPa -1 bar...10 bar -14.5 psi...145 psi
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
내식성 등급 CRC	3 - 강한 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	-10 °C...60 °C
제품 무게	0.8 g
고정 방식	고정 클램프 포함
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
블랭킹 플러그 소재	PA 강화
O 링 소재	HNBR