


매니폴드 서브 베이스
VABX-A-ER-E12-JHTH-XR
 제품 번호: 8191781

FESTO



데이터 시트

특징	값
내장된 기능	제어 공기 공급의 결정을 위한 코딩 커버 (내부 또는 외부)
유량 방향	가역식
호환 가능	밸브 터미널 VTUX-A-P 밸브 터미널 VTUX-A-S
진공 적합성	예
치수 W x L x H	15.05 mm x 104.3 mm x 66.55 mm
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
보관 온도	-20 °C...70 °C
주변 온도	-5 °C...50 °C
벽면 마운팅 최대 조임 토크	6 Nm
제품 무게	57.9 g
연결판 고정 방식	관통 구멍 포함
제어 공기 연결부 12/14	12mm 카트리리지용
제어 배기 연결부 82/84	12mm 카트리리지용
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
씰 소재	NBR
하우징 소재	강화 PA
슬리브 소재	고합금강, 스테인리스
클립 소재	고합금강, 스테인리스