


플레이트
VABF-XA-12-M2-QX
 제품 번호: 8191794

FESTO



데이터 시트

특징	값
팩 크기	1
유량 방향	가역식
호환 가능	밸브 터미널 VTUX-A-P 밸브 터미널 VTUX-A-S
작동 압력	-0.1 MPa...0.7 MPa -1 bar...7 bar
진공 적합성	예
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
보관 온도	-20 °C...70 °C
공칭 조임 토크	0.8 Nm
공칭 조임 토크 공차	± 10 %
제품 무게	34.7 g
고정 방식	체결됨
공압 연결부 3/5, 병합	15 mm 카트리지용
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
씰 소재	NBR
하우징 소재	강화 PA
클립 소재	고합금강, 스테인리스
나사 소재	스테인리스강